

Volnoběžka FLSM-10-L

Číslo dílu: 188527

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Směr otáčení	levý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0.85 Nm
Hmotnost výrobku	160 g
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel