

Přísavka ESG-30

Číslo dílu: 189174

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr přísavky	30 mm
Montážní poloha	svisle
Zvláštní vlastnosti	antistatick.
Konstrukce	Připojení vakua shora vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnáním s dlouhým výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu kulatý tvar, skládaný, 3,5 měchu kulatý tvar, obzvlášť hlubok. kulatý tvar, plochý kulatý tvar, hluboký
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Okolní teplota	-30 °C...200 °C
Připojení podtlaku (vakua)	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan