

Přísavka ESG-30X90

Číslo dílu: 189192

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost přísavky	30x90 mm
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnáním s dlouhým výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	ovál. ploch.
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8 G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR