

Držák vakuové přísavky

ESH-HB-4-PK

Číslo dílu: 189210

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Objem	0.416 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	vakuová přípojka zboku
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upevnění přísavky	M6
Připojení podtlaku (vakua)	PK-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR ocel
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel silně legovaná ocel