

Držák vakuové přísavky

ESH-HDL-5-G

Číslo dílu: 189251

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	30 mm
Jmenovitá světlost	8.5 mm
Objem	1.667 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnaním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	273 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	M10
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel silně legovaná ocel