

# Přísavka ESS-20-EF

Číslo dílu: 189341

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. poloměr výrobku                          | 30 mm                                                       |
| Jmenovitá světlost                            | 3 mm                                                        |
| Průměr přísavky                               | 20 mm                                                       |
| Objem přísavky                                | 0.84 cm <sup>3</sup>                                        |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Přiřazení držáku přísavky                     | velikost 4                                                  |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, obzvlášť hlubok.                               |
| Provozní tlak                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-A1-L                                              |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                         |
| Okolní teplota                                | -10 °C...200 °C                                             |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 17 N                                                        |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 15.5 N                                                      |
| Hmotnost výrobku                              | 6.4 g                                                       |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | M6                                                          |
| Barva                                         | šedá                                                        |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | mosaz, poniklováno<br>ocel, pozinkováno a chromováno        |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | FPM                                                         |