

Zpětný ventil HA-1/8-QSM-5/32-U

Číslo dílu: 190848

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Funkce ventilu | funkce zpětného odvětrání |
| Připojení pneumatiky 1 | NPT1/8 |
| Pneumatické připojení 2 | QS-5/32 |
| Způsob upevnění | lze našroubovat |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 146 l/min |
| Provozní tlak | -1 bar...10 bar |
| Okolní teplota | 0 °C...60 °C |
| Materiál tělesa | mosaz |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:·:·] |
| Min. diferenciální tlak otevření | 0.1 bar |
| Min. tlaková diference, sevření | 0.2 bar |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Hmotnost výrobku | 12 g |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |