



**Přísavka**  
**ESV-80-SS**  
Číslo dílu: 191005

**FESTO**



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	400 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	19.312 cm <sup>3</sup>
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...180 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	309.7 N
Hmotnost výrobku	33 g
Barva	průsvitná
Tvrdość Shore	50 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)