

Přísavka
ESV-30-EF
Číslo dílu: 191030

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	50 mm
Průměr přísavky	30 mm
Objem přísavky	1.952 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C...200 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	37.2 N
Hmotnost výrobku	2.9 g
Barva	šedá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	FPM