


Přísavka ESV-60-ES

Číslo dílu: 191041

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. poloměr výrobku | 120 mm |
| Průměr přísavky | 60 mm |
| Objem přísavky | 14.445 cm ³ |
| Poloha připojení | nahoře |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Tvar přísavky | kulatý tvar, obzvlášť hlubok. |
| Provozní tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Provozní médium | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Shoda s LABS | VDMA24364-zóna III |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu |
| Okolní teplota | -30 °C...180 °C |
| PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 162.5 N |
| Hmotnost výrobku | 21 g |
| Barva | průsvitná |
| Tvrdość Shore | 50 +/- 5 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál přísavky | VMQ (silikon) |