

# Vyrovnání úhlu ESWA-3

Číslo dílu: 191205

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Vyrovnání úhlu +/-         | 15 stupeň                           |
| Montážní poloha            | libovoln.                           |
| Konstrukce                 | Kulový kloub                        |
| Přířazení držáku přísavky  | velikost 3                          |
| Provozní tlak              | -0.95 bar...4 bar                   |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-A1-L                      |
| Okolní teplota             | 0 °C...60 °C                        |
| Hmotnost výrobku           | 9 g                                 |
| Způsob upevnění            | s vnějším závitem                   |
| Upevnění přísavky          | M4                                  |
| Pneumatické připojení      | M4                                  |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                    |
| Materiál těsnění           | NBR                                 |
| Materiál tělesa            | hliník<br>mosaz, poniklováno        |