


# Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE-A

Číslo dílu: 192458

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                         | Maxi                                                                     |
| Řada                             | D                                                                        |
| Zabezpečení ovládání             | otočná hlavice s aretací                                                 |
| Montážní poloha                  | svisle +/- 5°                                                            |
| Jemnost filtru                   | 40 µm                                                                    |
| Odpouštění kondenzátu            | automaticky                                                              |
| Konstrukce                       | rozbočovací modul<br>Tlakové spínače<br>regulátor s filtrem a manometrem |
| Max. množství kondenzátu         | 43 cm <sup>3</sup>                                                       |
| Ochrana nádoby                   | kovový ochranný koš                                                      |
| Indikace tlaku                   | manometrem                                                               |
| Provozní tlak                    | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                  |
| Rozsah regulace tlaku, MPa       | 0.05 MPa...1.2 MPa                                                       |
| Rozsah regulace tlaku            | 0.5 bar...12 bar                                                         |
| Rozsah regulace tlaku, psi       | 7.25 psi...174 psi                                                       |
| Provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>netečné plyny            |
| Třída odolnosti korozi KBK       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertní plyny             |
| Teplota média                    | -10 °C...60 °C                                                           |
| Okolní teplota                   | -10 °C...60 °C                                                           |
| Hmotnost výrobku                 | 2600 g                                                                   |
| Způsob upevnění                  | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:                       |
| Připojení pneumatiky 1           | G1/2                                                                     |
| Pneumatické připojení 2          | G 1/2                                                                    |
| Materiál tělesa                  | tlakový odlitek ze zinku                                                 |

| Parametr        | Hodnota |
|-----------------|---------|
| Materiál nádoby | PC      |