


Měchový válec EB-385-230

Číslo dílu: 193791

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	385
Potřebný montážní Ø	400 mm
Zdvih	230 mm
Max výška, vysunuto	310 mm
Max. úhel naklopení	20 stupeň
Max. přesazení	20 mm
MIn. montážní výška	77 mm
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Síla na návrat do základ. pol.	400 N
Hmotnost výrobku	6900 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál měchu	NR/BR
Materiál tělesa	ocel pozinkováno