

Záslepka CQC-28H

Číslo dílu: 194590

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...7 bar
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...15 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	22 g
Připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka CQ-28
Pneumatické připojení 2	Nástrčná dutinka CQ-28
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál záslepky	POM