


Modul se vstupy CPX-4DE

Číslo dílu: 195752

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového bloku a připojovací techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	39 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	závisí na připoj. bloku
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA PC
Indikace LED	1 centrální diagnostika 4 stav kanálu
Diagnostika	Zkrat/přetížení na kanál
Parametrizace	Doba zámkitu kontaktu vstupu Doba prodloužení signálu Chování po zkratu Modul sledování
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 15 mA
Počet vstupů	4
Charakteristika vstupů	IEC1131-T2
Spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 11 V
Spínací logika vstupů	PNP (spíná kladné napětí)
Filtrace vstupu	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms lze parametrizovat)
Max. celkový proud vstupů na modul	0.7 A
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne
Oddělení potenciálu kanál - vnitřní sběrnice	ne
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na modul