


Modul s výstupy CPX-4DA

Číslo dílu: 195754

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového bloku a připojovací techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	42 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	závisí na připoj. bloku
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA PC
Indikace LED	1 centrální diagnostika 4, diagnostika kanálů 4 stav kanálu
Diagnostika	Zkrat/přetížení na kanál Podpětí na výstupech
Počet výstupů	4
Parametrizace	Failsafe na kanál Forcen na každý kanál Idle Mode pro každý kanál Chování po zkratu Modul sledování
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 16 mA
Charakteristická křivka výstupů	ve shodě s normou IEC1131-T2
Výstupy spínací logiky	PNP (spíná kladné napětí)
Max. součtový proud výstupů na modul	4 A
Max. napájení na kanál	1 A (zatížení žárovkou 24 W)
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ano, při použití mezilehlého napájení
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na kanál