

Oddělovač kapalin CQA-28

Číslo dílu: 196984

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	20 mm
Montážní poloha	svisle
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...7 bar
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-25 °C...75 °C
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	18 g
Připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka CQ-28
Pneumatické připojení 2	Nástrčná dutinka CQ-28
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz