

Elektrická patice MHAP-PI

Číslo dílu: 197260

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	svorka
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	4 g
Elektrické připojení	2 piny zásuvka
Rozsah provozního napětí, DC	60 V
Proudová zatížitelnost	3 A
Délka kabelu	0.5 m
Průměr kabelu	1 mm
Konstrukce kabelu	2x 0,14 mm ²
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-20 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pocínováno