

Terminál CPX

Číslo dílu: 197330

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické ovládání	průmyslová síť integrované řízení
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Ochrana proti výbuchu	zóna 2 (ATEX) zóna 2 (RU) zóna 2 (UKEX)
Kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex ec IIC T4 Gc X
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Indikace LED	Stav sítě Stav kanálu Stav modulu Stav systému
Diagnostika	Diagnostická paměť Diagnostika orientovaná na kanál a modul Podpětí modulů
Maximální rozsah adres vstupů	64 byte
Maximální rozsah adres výstupů	64 byte

Parametr	Hodnota
Parametrizace	Diagnostické chování Reakce bezpečná proti poruchám Vynucení kanálů Nastavení signálu
Interní čas cyklu	< 1 ms
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Max. napájení proudem	16 A