

Tlumič hluku UO-1/8

Číslo dílu: 197583

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	otevřený tlumič hluku
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	5 g
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál závitového čepu	PE
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS