

Osová sada EAMM-A-P8-38A-60P

Číslo dílu: 1987308

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	21 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	210 g
Kód rozhraní ovladače	P8-38A
Kód rozhraní motoru In	60P
Kód rozhraní, skříň spojky	38A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS