

## Převlečná matice MCK-PK-13

Číslo dílu: 206504

**FESTO**



### Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                             | vnitřní závit M22x1                                                 |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Okolní teplota                       | -10 °C...60 °C                                                      |
| Připojení pneumatiky 1               | pro nátrubky s vnitřním průměrem 13 mm s převlečnou maticí          |
| Materiál převlečné matice            | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                   |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                                    |