

Škrticí ventil GRO-1/4

Číslo dílu: 2109

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrcení
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	montáž do vedení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	350 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	ocel pozinkováno