

Převlečná matice MCK-PK-3-KU

Číslo dílu: 211289

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	vnitřní závit M6x0,75
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 4 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS