


**Příruba motoru**  
**EAMF-A-64B-60G/H-S1**  
Číslo dílu: 2256289

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                   | Hodnota          |
|----------------------------|------------------|
| Montážní poloha            | libovoln.        |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L   |
| Skladovací teplota         | -25 °C...60 °C   |
| Relativní vlhkost vzduchu  | 0 - 95 %         |
| Okolní teplota             | -10 °C...60 °C   |
| Hmotnost výrobku           | 554 g            |
| Kód rozhraní motoru In     | 60G<br>60H       |
| Kód rozhraní, skříň spojky | 64A<br>64B       |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS |