


Převodovka EMGA-60-P-G5-EAS-60

Číslo dílu: 2297687

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	60 mm
Vůle v pootočení	0.17 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	5:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	40 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.078 kg.cm ²
Max. hnací moment	64 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Tuhost v krutu	2.3 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	900 g
Rozhraní výstupu převodovky	60H
Rozhraní pohon - převodovka	60P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS