

Tlumič hluku U-3/4

Číslo dílu: 2311

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Průtok vzhledem k atmosféře	17600 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	83 g
Pneumatické připojení	G3/4
Materiál vložky tlumiče	PE
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS