

Upínací dutinka EAMH-50-6-C13.6

Číslo dílu: 2428479

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.43 kg.mm ²
Hmotnost výrobku	19 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS