

# Upínací dutinka EAMH-110-14-C34

Číslo dílu: 2429557

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	110
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	31.8 kg.mm <sup>2</sup>
Hmotnost výrobku	219 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS