

## Zásuvka KDV-PK-2

Číslo dílu: 244937

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                     | 1.5 mm                                        |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Pneumatické připojení                  | pro hadici s vnějším průměrem 3 mm            |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                              |