


# klapka VZFB-D-25-WW-V4V4V

č. dílu: 2464945  
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost DN25, s navařovacími zakončeními, DIN 11850, FPM,  
materiál 1.4404

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	přivařené konce/přivařené konce
jmenovitá světlost DN	25
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	8 Nm
podle normy	DIN 11851
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 140 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4404
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4404
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4404
hmotnost výrobku	900 g
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi