

Připojovací deska VABP-S3-26V1G-G18-2

Číslo dílu: 2605074

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	26 mm
Funkční připojení 32	G1/8
Funkční připojení 34	G1/8
Připojení pneumatiky 22	Připojovací deska G 1/8
Pneumatické připojení 44	připojovací deska G1/8
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0 bar...16 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	800 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	668 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	M5
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 4	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál šroubů	ocel