


Osová sada EAMM-A-D50-70A-S1

Číslo dílu: 2734287

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	69 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	17 Nm
Hmotnost výrobku	730 g
Kód rozhraní ovladače	D50
Kód rozhraní motoru In	70 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS