


# Kyvná příruba SNCS-125-R3

Číslo dílu: 2895926

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | 125                                                                                                                                                                                                  |
| Vychází z norem                               | ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                 |
| Varianty                                      | vysoká ochrana proti korozi                                                                                                                                                                          |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                  |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                       |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Okolní teplota                                | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost výrobku                              | 1369 g                                                                                                                                                                                               |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                     |
| Materiál upevnění                             | Tvárný legovaný hliník, s ochranným povlakem                                                                                                                                                         |
| Materiál ložiska kloubu                       | PTFE<br>ušlechtilá ocel                                                                                                                                                                              |
| Materiál šroubů                               | silně legovaná nerezová ocel                                                                                                                                                                         |