


Osová sada EAMM-A-D80-80G-S1

Číslo dílu: 2946764

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	103.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	128 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	1990 g
Kód rozhraní ovladače	D80
Kód rozhraní motoru In	80G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS