

Vícepólové připojení-SET EADH-E17-MP1

Číslo dílu: 2972137

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	10 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	70 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	FPM
Materiál držáku	ušlechtilá ocel