

# kyvný pohon DRQ-80-180-PPV-A

č. dílu: 30593  
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                | hodnota  |
|---|--|
| velikost                                | 80   |
| úhel tlumení                            | 69 deg   |
| úhel kyvu                               | 180 deg  |
| tolerance v koncových polohách          | 4 deg  |
| tlumení                                 | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| montážní poloha                         | libovol.   |
| konstrukce                              | ozubený hřeben/pastorek                                |
| snímání polohy                          | pro čidla  |
| provozní tlak                           | 2.5 ... 10 bar   |
| max. frekvence kyvu při 6 barech        | 1.3 Hz   |
| provozní režim                          | dvojitý  |
| provozní médium                         | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]           |
| okolní teplota                          | -10 ... 60 °C  |
| teoretický krouticí moment při 6 barech | 75 Nm  |
| přípustný moment setrvačnosti           | 0.12 kgm <sup>2</sup>                                  |
| hmotnost výrobku                        | 17,700 g   |
| typ upevnění                            | vnitřním závitem                                       |
| připojení pneumatiky                    | G3/8   |
| informace o materiálu hnací hřídele     | cementační ocel  |
| informace o materiálu těsnění           | TPE-U(PU)  |