


# Zásuvka s kabelem KMF-1-24DC-5-LED

Číslo dílu: 30937

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	320 g
Elektrické připojení	zásuvka
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Délka kabelu	5 m
Průměr kabelu	6 mm
Konstrukce kabelu	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PC POM
Materiál nástrčných kontaktů	bronz