


Zásuvka s kabelem KMV-1-230AC-2,5

Číslo dílu: 30940

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	170 g
Elektrické připojení	zásuvka tvar B
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Délka kabelu	2.5 m
Průměr kabelu	6 mm
Konstrukce kabelu	3 x 0,75 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PC
Materiál nástrčných kontaktů	bronz