

Rozdělovací blok FR-9-M3-B

Číslo dílu: 30981

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	15 g
Počet vývodů	9
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/8
Pneumatické připojení 2	Vnitřní závit M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník eloxován