

## Ložiskové těleso LSNG-50

Číslo dílu: 31742

**FESTO**



### Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                   | 50                                  |
| Vychází z norem            | VDMA 24562                          |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |
| Okolní teplota             | -40 °C...150 °C                     |
| max. zatížitelnost         | 2.5 kN                              |
| Hmotnost výrobku           | 416 g                               |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                    |
| Materiál upevnění          | silně legovaná ocel                 |
| Materiál ložiska kloubu    | ocel<br>PTFE                        |