

Ložiskové těleso LSNG-100

Číslo dílu: 31745

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	100
Vychází z norem	VDMA 24562
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	9 kN
Hmotnost výrobku	1358 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	tvárná litina
Materiál ložiska kloubu	ocel PTFE