

# Ložiskové těleso LBG-50

Číslo dílu: 31763

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota  |
|---|--|
| Velikost                                      | 50   |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi  |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Okolní teplota                                | -40 °C...150 °C  |
| max. zatížitelnost                            | 2.5 kN   |
| Hmotnost výrobku                              | 540 g  |
|   | 19.03 oz   |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS   |
| Materiál upevnění                             | odlitek z ušlechtilé oceli   |
| Materiál čepu                                 | cementační ocel  |
| Materiál pojistky                             | pružinová ocel   |