

Příčné ložiskové těleso LQG-40

Číslo dílu: 31769

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1.5 kN
Hmotnost výrobku	369 g
	13 oz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	odlitek z ušlechtilé oceli
Materiál čepu	cementační ocel
Materiál pojistky	pružinová ocel