

Vidlicová koncovka SGA-M10X1,25

Číslo dílu: 32954

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M10x1,25
Radiální odchylka +/-	5 mm
Vyrovnaní úhlu +/-	120 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Připojení závitem	vnější závit M10x1,25
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	0.9 kN
Hmotnost výrobku	129 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	ocel pozinkováno
Materiál kloubové hlavice	ocel pozinkováno
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná