


Ložiskový díl
LNZG-100/125
Číslo dílu: 32962

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	100/125
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
max. zatížitelnost	9 kN
Hmotnost výrobku	306 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Tvárný legovaný hliník,
Materiál ložiska	plast