


# Spojovací díl KSG-M12X1,25

Číslo dílu: 32964

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M12x1,25
Montážní poloha	libovoln.
Připojení závitem	vnitřní závít M12x1,25
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	447 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	ocel pozinkováno
Materiál závitového dílu	ocel pozinkováno