


Převodník PE PE-1/8

Číslo dílu: 3344

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 60947-5-1
Certifikát	CCC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Měřená veličina	relativní tlak
Metoda měření	pneumaticko-elektrický převodník tlaku
Provozní tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Spínací výstup	s kontaktem
Spínací funkce	prahová hodnota s pevnou hysterezí
Funkce spínacího prvku	přepínací kontakt
Max. bod sepnutí.	0.8 bar
Bod rozeznutí min.	0.2 bar
Max. napětí spínacího výstupu, AC	250 V
Max. napětí spínacího výstupu DC	250 V
Kategorie spotřebiče - indukční zatížení	AC-14 DC-13
Kategorie spotřebiče - ohmické zatížení	AC-12 DC-12
Elektrické připojení	4 vodiče kabel
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Délka kabelu	1 m
Materiál pláště kabelu	PVC
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	G1/8

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	225 g
Materiál tělesa	hliník, eloxováno tlakový odlitek ze zinku
Materiál membrány	chloroprenový kaučuk
Možnosti nastavení	pevně nastaven
Stupeň krytí	IP65
Izolační napětí	2 kV
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída znečištění	3