


Osová sada
EAMM-A-D100-100A-S1
Číslo dílu: 3356931

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	101 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	128 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	2450 g
Kód rozhraní ovladače	D100
Kód rozhraní motoru In	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS