


Člen NEBO OS-1/2

Číslo dílu: 3427

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce OR („nebo“)
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Způsob upevnění	s průchozí dírou
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	5000 l/min
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]
Jmenovitá světlost	12 mm
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Pneumatické připojení 3	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS